



Overmax AD-06 | Elektrochemischer Alkoholtester |



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/alkoholtester/overmax-ad-06-elektrochemischer-alkoholtester->

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Referention number: DNXGGMNSJRMNHO



Full product description

Professionelles elektrochemisches Atemalkoholmessgerät Overmax AD-06

Der Overmax AD-06 ist ein fortschrittliches Atemalkoholmessgerät, das mit einem präzisen Platinsensor ausgestattet ist, der häufig in professionellen Atemalkoholmessgeräten der Polizei verwendet wird. Dieses Gerät misst schnell und genau den Alkoholgehalt. Es ist kompakt, leicht und wird mit einem hintergrundbeleuchteten Display und einem Satz von 10 Mundstücken geliefert.



Weitverbreitete Nutzung

Der Overmax Atemalkoholtester ist das perfekte Gerät für Nüchternheitstests, sei es für Fahrer, Angestellte oder Privatpersonen. Es ist ein zuverlässiges Gerät, das in jeder Situation funktionieren wird!



Kostenlose Kalibrierung während der Garantiezeit

Der Overmax AD-06 Atemalkoholtester wird während der zweijährigen Garantiezeit kostenlos kalibriert. Beim Kauf erhält der Kunde ein Gerät, das vor dem Versand vom Hersteller feinabgestimmt wurde, um die volle Genauigkeit der Messungen zu gewährleisten. Diese kostenlose Kalibrierung umfasst auch den Austausch der Sensoren, so dass der Benutzer absolut sicher sein kann, dass der Alkoholtester korrekt funktioniert.

Elektrochemischer Sensor

1. wird in professionellen Atemalkoholmessgeräten der Polizei verwendet
2. präzisere Messung als bei Atemalkoholmessgeräten mit Festkörpersensor
3. längere Lebensdauer des Sensors
4. ausreichende Kalibrierung des Geräts
5. höhere Resistenz gegen äußere Einflüsse und alle Arten von Störungen des Messvorgangs (z.B. Zigarettenrauch)

LCD-Anzeige

Der Overmax AD-06 ist mit einem hochwertigen LCD-Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, so dass das Testergebnis unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit abgelesen werden kann. Darüber hinaus verfügt es über Anzeigen für einen niedrigen Batteriestand sowie für die Betriebsbereitschaft und die Atemalkoholerkennung.

Audio-Benachrichtigungen

Das Atemalkoholmessgerät AD-06 teilt Ihnen mit einem akustischen Signal mit, dass der Test abgeschlossen ist.

Genaue Messung

Das Gerät zeichnet sich durch eine hohe Messgenauigkeit von bis zu 0,05‰ und einen großen Messbereich von 0,00 - 4,00‰ aus. Die Zuverlässigkeit beider Parameter bedeutet, dass Sie sich auf das angezeigte Ergebnis verlassen können.